


**WNMG 080404 Wiper, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252013 CA125P
GTIN	4960664017140
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Typ	CA125P
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv $f$	0,06 - 0,42 mm/ot,
Lamač třísek	WP
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	6
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 320 m/min

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení