


**WN.G 080404, Typ: CA125P**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 252112 CA125P |
| GTIN           | 4960664024469 |
| Třída artiklu  | 25E           |

## Technický popis

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Typ                                  | CA125P            |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,5 - 5 mm        |
| Tolerance                            | M                 |
| Podmínky řezu                        | lehce přerušovaný |
| Lamač třísek                         | PMG               |
| Hlavní způsob použití                | P                 |
| Počet výměn/řezání                   | 6                 |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WN.G 080404       |
| Posuv $f$                            | 0,15 - 0,6 mm/ot, |
| Řezný materiál                       | TK                |
| Rohový rádius                        | 0,4 mm            |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování       |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 150 - 320 m/min                              |
| Druh produktu                       | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |