

**WNMG 080404, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252012 CA125P
GTIN	4960664017263
Třída artiklu	25E

Technický popis

Počet výměn/řezání	6
Lamač třísek	HQ
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	CA125P
Posuv f	0,07 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 320 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení