


**CC.T 09T304, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260097 CA125P
GTIN	4960664017676
Třída artiklu	25E

Technický popis

Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT09T304-HQ CA125P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 180 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Typ	CA125P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK

Lamač třísek	HQ
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení