


**CC.T 060202, Typ: CA125P**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260091 CA125P
GTIN	4960664017645
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 180 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT060202-HQ CA125P
Řezný materiál	TK
Tolerance	M
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	CA125P

Lamač třísek	HQ
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení