

**CCMT 09T304 Wiper, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260099 CA125P
GTIN	4960664017508
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 180 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Posuv $f$	0,07 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	WP
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Počet výměn/řezání	2
Typ	CA125P
Tolerance	M
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení