

**CCMT 060202 Wiper, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260093 CA125P |
| GTIN | 4960664017461 |
| Třída artiklu | 25E |

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Tolerance | M |
| Lamač třísek | WP |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 060202 |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Hlavní způsob použití | P |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 90 - 180 m/min |
| Hloubka řezu a_p | 0,1 - 1,5 mm |
| Posuv f | 0,07 - 0,5 mm/ot, |
| Typ | CA125P |

| | |
|---------------|--|
| Rohový rádius | 0,2 mm |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |