

**CCMT 060204 Wiper, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260094 CA125P
GTIN	4960664017478
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Posuv f	0,07 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Typ	CA125P
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	WP
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060204
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 180 m/min
Tolerance	M

Rohový rádius	0,4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení