


**CC.T 060202, Typ: CA125P**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260192 CA125P
GTIN	4960664017584
Třída artiklu	25E

## Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060204
Řezný materiál	TK
Typ	CA125P
Lamač třísek	GK
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Tolerance	M

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 260 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení