


**CCMT 120404, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260202 CA125P
GTIN	4960664017614
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 260 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Tolerance	M
Lamač třísek	GK
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Typ	CA125P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120404

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení