


**CCMT 120408, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260204 CA125P
GTIN	4960664017621
Třída artiklu	25E

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	CA125P
Lamač třísek	GK
Tolerance	M
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120408
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 260 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení