




Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CCMT 120412, pro střední obrábění



Údaje o objednávce

Artikové číslo	260206 CA125P
GTIN	4960664017638
Třída artiklu	25E

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120412
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Tolerance	M
Řezný materiál	CA125P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	GK
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 260 m/min
Rohový rádius	1,2 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení