

**CC.T 09T304, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260196 CA125P
GTIN	4960664017607
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Typ	CA125P
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 260 m/min
Lamač třísek	GK
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Tolerance	M
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení