

**CCMT 060202, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260190 CA125P
GTIN	4960664017577
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 260 m/min
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Tolerance	M
Rohový rádius	0,2 mm
Typ	CA125P
Lamač třísek	GK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení