


**CCMT 09T308 Wiper, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260100 CA125P
GTIN	4960664017515
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Lamač třísek	WP
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 180 m/min
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T308
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	CA125P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv $f$	0,07 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Řezný materiál	TK
Tolerance	M

Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení