

**DC.T 11T304, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260386 CA125P
GTIN	4960664018161
Třída artiklu	25E

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T304
Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Řezný materiál	TK
Tolerance	M
Typ	CA125P

Lamač třísek	HQ
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení