

**DCMX 11T304 Wiper, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260388 CA125P
GTIN	4960664017959
Třída artiklu	25E

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMX 11T304
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Lamač třísek	WP
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,15 - 1 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	CA125P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení