

**DCMX 070204 Wiper, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260383 CA125P
GTIN	4960664017928
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	WP
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMX 070204
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Řezný materiál	TK
Tolerance	M
Typ	CA125P
Hloubka řezu a_p	0,15 - 1 mm
Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení