

**DC.T 11T302, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260385 CA125P
GTIN	4960664018154
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezný materiál	TK
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T302
Rohový rádius	0,2 mm
Počet výměn/řezání	2
Lamač třísek	HQ
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Tolerance	M
Typ	CA125P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení