

**DCMT 070202, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260481 CA125P
GTIN	4960664018062
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202
Lamač třísek	GK
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Typ	CA125P

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení