

**DC.T 070204, Typ: CA125P**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260382 CA125P
GTIN	4960664018130
Třída artiklu	25E

## Technický popis

Typ	CA125P
Tolerance	M
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 260 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Lamač třísek	HQ
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	2

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení