



## Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 11T308, pro střední obrábění, Typ: CA125P



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	260492 CA125P
GTIN	4960664018116
Třída artiklu	25E

### Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Typ	CA125P
Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 260 m/min
Hlavní způsob použití	P
Tolerance	M
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	GK

Řezný materiál	TK
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení