

**CNMG 120404, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250102 CA115P
GTIN	4960664042913
Třída artiklu	25E

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	PQ
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Typ	CA115P
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení