

**VBMT 110308, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261176 CA125P
GTIN	4960664016679
Třída artiklu	25E

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110308
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 260 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	CA125P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač třísek	HQ
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení