

**VBMT 110304, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261174 CA125P
GTIN	4960664016662
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Typ	CA125P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	HQ
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110304
Počet výměn/řezání	2
Rohový radius	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 260 m/min

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení