


**CNMG 120404 Wiper, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250103 CA115P
GTIN	4960664042357
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Hloubka řezu a_p	0,3 - 1,2 mm
Lamač třísek	WP
Řezný materiál	TK
Rohový radius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	4
Posuv f	0,06 - 0,42 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Typ	CA115P

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení