


**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120408, pro vyhlazování,
Wiper****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250105 CA115P
GTIN	4960664042364
Třída artiklu	25E

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Lamač třísek	WP
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,06 - 0,42 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	CA115P
Hloubka řezu a_p	0,3 - 1,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Rohový rádius	0,8 mm

Hlavní způsob použití	P
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení