


**CNMG 120416, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250373 CA115P
GTIN	4960664042715
Třída artiklu	25E

Technický popis

Lamač třísek	PH
Posuv f	0,28 - 0,88 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	1 - 10 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	170 - 380 m/min
Rohový rádius	1,6 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120416
Typ	CA115P
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení