


**DNMG 150616, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250894 CA115P
GTIN	4960664040858
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	1 - 5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	170 - 380 m/min
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	1,6 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150616
Lamač třísek	PH
Počet výměn/řezání	4
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Typ	CA115P
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení