

**TNMG 220404, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251586 CA115P
GTIN	4960664046355
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 220404
Typ	CA115P
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	PMG
Rohový radius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	6
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení