

**VBMT 160408, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261184 CA115P
GTIN	4960664040490
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160408
Typ	CA115P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 340 m/min
Lamač třísek	HQ
Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	kontinuální

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení