

**WNMG 080404 Wiper, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252013 CA115P
GTIN	4960664044153
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,3 - 1,2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Posuv f	0,06 - 0,42 mm/ot,
Lamač třísek	WP
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	6
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Typ	CA115P

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení