

**DCMT 070208, Typ: CA115P**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260486 CA115P |
| GTIN | 4960664045822 |
| Třída artiklu | 25E |

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Tolerance | M |
| Typ | CA115P |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 120 - 340 m/min |
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| Posuv f | 0,1 - 0,3 mm/ot, |
| Hlavní způsob použití | P |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 3 mm |
| Lamač třísek | GK |

| | |
|--------------------------------------|--|
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 070208 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |