

**CNMG 120404, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250210 CA115P
GTIN	4960664045990
Třída artiklu	25E

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Typ	CA115P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	PMG
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení