

**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VBMT 160404, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261182 CA115P
GTIN	4960664040483
Třída artiklu	25E

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160404
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	HQ
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 340 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezný materiál	CA115P

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení