


**CNMG 120408 Wiper, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 250213 CA115P |
| GTIN | 4960664042418 |
| Třída artiklu | 25E |

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| Řezný materiál | TK |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 3 mm |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Lamač třísek | WQ |
| Typ | CA115P |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 180 - 400 m/min |
| Posuv f | 0,14 - 0,5 mm/ot, |
| Počet výměn/řezání | 4 |
| Hlavní způsob použití | P |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120408 |

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení