


**CNMG 120408, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250212 CA115P
GTIN	4960664046003
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	CA115P
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	180 - 400 m/min
Posuv $f$	0,15 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Lamač třísek	PMG
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Podmínky řezu	kontinuální

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení