


**CNMG 120412 Wiper, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250215 CA115P
GTIN	4960664042425
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Typ	CA115P
Lamač třísek	WQ
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	180 - 400 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	1,2 mm
Posuv $f$	0,14 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení