


**CNMG 120412, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250372 CA115P
GTIN	4960664042708
Třída artiklu	25E

Technický popis

Posuv f	0,28 - 0,88 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	170 - 380 m/min
Typ	CA115P
Hloubka řezu a_p	1 - 10 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	1,2 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Počet výměn/řezání	4
Lamač třísek	PH
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Hlavní způsob použití	P

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení