


**CNMG 160608, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250376 CA115P
GTIN	4960664042722
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160608
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Posuv f	0,28 - 0,88 mm/ot,
Lamač třísek	PH
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	170 - 380 m/min
Typ	CA115P
Hloubka řezu $a_p$	1 - 10 mm

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení