


**CNMG 160612, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250377 CA115P
GTIN	4960664042982
Třída artiklu	25E

Technický popis

Rohový rádius	1,2 mm
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160612
Lamač třísek	PH
Hloubka řezu a_p	1 - 10 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	170 - 380 m/min
Posuv f	0,28 - 0,88 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Typ	CA115P
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení