

**CNMG 190608, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250382 CA115P
GTIN	4960664043002
Třída artiklu	25E

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	170 - 380 m/min
Hloubka řezu a_p	1 - 10 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	PH
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 190608
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Posuv f	0,28 - 0,88 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Typ	CA115P

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení