


**CNMG 160616, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250378 CA115P
GTIN	4960664042999
Třída artiklu	25E

Technický popis

Typ	CA115P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160616
Rohový rádius	1,6 mm
Lamač třísek	PH
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	170 - 380 m/min
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,28 - 0,88 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Hloubka řezu a_p	1 - 10 mm

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení