


**CNMM 120408, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250491 CA115P
GTIN	4960664043040
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Lamač třísek	PX
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	1 - 11 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 120408
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	170 - 380 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Typ	CA115P

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení