



Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 09T304, pro vyhlazování, Typ: CA115P



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260097 CA115P |
| GTIN | 4960664045419 |
| Třída artiklu | 25E |

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tolerance | M |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Typ | CA115P |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT09T304-HQ CA115P |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 90 - 270 m/min |
| Lamač třísek | HQ |
| Posuv f | 0,05 - 0,25 mm/ot, |
| Hlavní způsob použití | P |

| | |
|--------------------|--|
| Řezný materiál | TK |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |