

**CC.T 060202, Typ: CA115P**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260091 CA115P
GTIN	4960664045389
Třída artiklu	25E

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 270 m/min
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT060202-HQ CA115P
Rohový radius	0,4 mm
Lamač třísek	HQ
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	CA115P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení