


**CNMM 120412, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250492 CA115P
GTIN	4960664043057
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Rohový rádius	1,2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 120412
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	170 - 380 m/min
Hloubka řezu $a_p$	1 - 11 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv $f$	0,25 - 0,9 mm/ot,
Typ	CA115P
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Lamač třísek	PX

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení