

**CC.T 060202, Typ: CA115P**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260192 CA115P
GTIN	4960664045327
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 340 m/min
Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060204
Lamač třísek	GK
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	CA115P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK

Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení