

**DC.T 11T304, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260386 CA115P
GTIN	4960664045907
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Tolerance	M
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	HQ
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T304
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 340 m/min
Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Typ	CA115P
Řezný materiál	TK

Rohový rádius	0,4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení