



## Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 150608, pro střední obrábění, Typ: CA115P



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	250797 CA115P
GTIN	4960664046263
Třída artiklu	25E

### Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	180 - 400 m/min
Lamač třísek	PMG
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv $f$	0,15 - 0,6 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Podmínky řezu	kontinuální

Typ	CA115P
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení